



Profils d'étagage avec rainure de 8 mm





Profils d'étagage avec rainure de 8 mm pour charges moyennes, comme les chariots, constructions légères, bâtis et cloisons de séparation.

Le profilé 30x60x60 pour le montage de vitrines et de rayonnages. Les profils d'arrondissement permettent un montage élégant des couvercles et des capots.

Rainure, cote de trame, perçage central



Usinage des profils




Longueurs minimales de profils (mm) avec usinages standard unilatéraux et bilatéraux selon Quick & Easy

	-	M8	D7,8	D11/DB11
-	50	50	50	50
M8	50	80	62	70
D7,8	50	62	60	50
D11/DB11	50	70	50	60

30x30 2NVS

A = 3,5 cm²
 $I_x = 3,1 \text{ cm}^4$
 $I_y = 3,1 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,0 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2,0 \text{ cm}^3$
 m = 1,0 kg/m




19181

Cache : Voir 30x30

30x30 3N

A = 3,3 cm²
 $I_x = 3,1 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,8 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,3 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2,1 \text{ cm}^3$
 m = 0,9 kg/m




19182

Cache : Voir 30x30

30x30°

A = 3,7 cm²
 $I_x = 3,5 \text{ cm}^4$
 $I_y = 3,6 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,0 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,9 \text{ cm}^3$
 m = 1,0 kg/m



19183

Cache	Couleur	ESD	📦	N°
30x30° (1x)	Gris signalisation		20	3 842 551 008
30x30° (1x)	Noir	⚡	20	3 842 551 009

Matériaux : PP

30x30 2NVS		L (mm)	N°
1x		50 ... 5600	3 842 992 398 / L
	20x	5600	3 842 506 949

Quick & Easy (p. 2-8, voir pages dépliantes)

30x30 2NVS	3 842 993 706 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 5600
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45° ; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30 3N		L (mm)	N°
1x		50 ... 5600	3 842 992 400 / L
	20x	5600	3 842 506 951

Quick & Easy (p. 2-8, voir pages dépliantes)

30x30 3N	3 842 993 707 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 5600
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45° ; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30°		L (mm)	N°
1x		50 ... 5600	3 842 993 010 / L
	20x	5600	3 842 524 031

Quick & Easy (p. 2-8, voir pages dépliantes)

30x30°	3 842 993 708 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 5600
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-16)	M8
Usinage individuel des profilés	—