
E43224

Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE NPT L1400



1 bride de fixation pour pièce de centrage

Application			
Version		pour capteurs de niveau LR	
Température du fluide	[°C]	-40...200	
Tenue en pression		16 bar	1,6 MPa
Résistance à la dépression		-1000 mbar	-0,1 MPa
Données mécaniques			
Poids	[g]	780	
Matières		Tube coaxial: inox (1.4301/304); pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)	
Raccordement capteurs		taraudage G 3/4 taraudage	
Raccord process		taraudage 3/4" NPT filetage extérieur	
Longueur L	[mm]	1400	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	