




RS Best.-Nr. 517-4106
 RS Best.-Nr. 517-4128
 RS Best.-Nr. 517-4112
 RS Best.-Nr. 517-4099
 RS Best.-Nr. 517-4184
 RS Best.-Nr. 517-4156
 RS Best.-Nr. 517-4162
 RS Best.-Nr. 517-4140

IP65-Hochtemperaturkästen mit Flansch (mit Dichtung, keine Beschichtung)



| Best.-Nr. | Größe NR. | L | L1 | W | W1 | H | C1 | C2 | C3 | C4 | S1 | S2 | Wandstärke |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------------|
| 5174106 | A | 113,9 | 89,1 | 35,1 | 25,0 | 31,0 | 79,6 | 25,4 | | | 36,0 | | 1,5 mm |
| 5174128 | B | 139,7 | 114,6 | 63,8 | 44,7 | 31,0 | 104,5 | 54,2 | 127,0 | 30,0 | 60,1 | | 1,5 mm |
| 5174112 | C | 139,8 | 114,6 | 89,7 | 68,9 | 56,2 | 104,5 | 79,6 | 127,0 | 50,0 | 50,1 | 36,1 | 1,5 mm |
| 5174099 | D | 139,6 | 114,6 | 63,8 | 44,9 | 56,0 | 104,6 | 54,3 | 127,1 | 30,0 | 60,1 | | 2 mm |
| 5174184 | E | 201,7 | 172,2 | 121,2 | 100,1 | 56,3 | 160,6 | 109,5 | 189,0 | 80,0 | 80,0 | | 2 mm |
| 5174156 | F | 201,7 | 172,1 | 121,2 | 100,2 | 106,4 | 160,6 | 109,5 | 188,9 | 80,0 | 80,0 | | 2 mm |
| 5174162 | G | 252,0 | 222,3 | 146,1 | 117,7 | 56,5 | 211,7 | 135,6 | 238,0 | 98,0 | 100,1 | | 2 mm |
| 5174140 | K | 168,7 | 139,3 | 101,6 | 79,0 | 77,5 | 128,8 | 90,9 | 157,1 | 60,1 | 65,0 | | 2 mm |
| | L | 194,8 | 165,6 | 127,4 | 100,0 | 77,3 | 154,1 | 116,1 | 182,2 | 80,0 | 78,0 | | 2 mm |

1. Material von Sockel und Deckel: Aluminiumlegierung ADC12
2. Material der Schrauben: Edelstahl M3,5 x 12 mm Supadrive-Senkkopf
3. Oberfläche: Natürlich, einfach

4. Dichtung: 3 mm dicker schwarzer selbstklebender Synthetikgummi,
Neopren bietet Schutz gemäß IP65
5. Verjüngung 1,5° pro Seite vom Deckel zum Sockel