

5988/INOX
assortimento di 49 utensili in acciaio inossidabile

Universali

		art.
	059880700	

- n. 2 **34INOX**: scalpelli piatti 160 - 200 mm
- n. 6 **96BPINOX/B6**: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 9 **42INOX/SC9**: serie di 9 chiavi combinate 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- n. 1 **1048INOX**: pinza regolabile cerniera chiusa 250 mm
- n. 1 **1150INOX**: Pinza universale a grande effetto **=** 180 mm
- n. 1 **1370INOX**: martello tipo tedesco per meccanici 500 g
- n. 1 **1377INOX**: martelli con testa tonda e penna sfericaper calderai e lattonieri 230 g
- n. 5 **96TINOX**: chiavi maschio esagonale con impugnatura $\bigcirc$ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- n. 15 **920INOX-A**: chiavi a bussola a mano bocca esagonale $\bigcirc$ 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 1 **920/55INOX**: cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/2" meccanismo a 72 denti $\odot$
- n. 4 **1290INOX**: giravite per viti a testa con intaglio $\bullet$ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- n. 3 **1292INOX**: giravite Phillips® $\odot$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- n. **VP-3SC**: termoformato vuoto
- n. **VP-LS**: termoformato vuoto

