



Koppelingen voor metalen bescherm slang met vloeistofdichte coating

- LTS-FMC compressiekoppeling met niet-draaiend schroefdraad, IP68

Buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- meerdelige koppeling inclusief elastomeer afdichting
- uitstekende treksterkte
- kan worden gebruikt om de slang te bevestigen, doordat de koppeling draait tot een aanslag



HelaGuard LTS-FMC compressiekoppeling.

MATERIAAL	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
LTS10-FMC-M12	10	M12	-	5,6	29,8	20	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32200
LTS10-FMC-M16	10	M16	-	5,6	29,8	20	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32201
LTS12-FMC-M16	12	M16	-	8,6	29,8	20	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32203
LTS16-FMC-PG11	16	-	PG11	10,7	31,0	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32212
LTS16-FMC-PG13	16	-	PG13.5	10,7	31,0	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32216
LTS16-FMC-M16	16	M16	-	10,7	33,0	24	26	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-32204
LTS16-FMC-M20	16	M20	-	10,7	33,0	24	26	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-32205
LTS20-FMC-PG16	20	-	PG16	14,5	32,5	26	29	11,0	10 st.	metaal (ML)	166-32213
LTS20-FMC-M20	20	M20	-	14,5	33,5	26	29	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-32206
LTS25-FMC-PG21	25	-	PG21	18,0	38,5	33	35	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-32214
LTS25-FMC-M25	25	M25	-	18,0	40,5	33	35	14,0	10 st.	metaal (ML)	166-32207
LTS32-FMC-PG29	32	-	PG29	24,6	42,8	40	42	12,0	2 st.	metaal (ML)	166-32215
LTS32-FMC-M32	32	M32	-	24,6	45,8	40	42	15,0	2 st.	metaal (ML)	166-32208
LTS40-FMC-M40	40	M40	-	32,7	47,5	50	52	16,0	1 st.	metaal (ML)	166-32209
LTS50-FMC-M50	50	M50	-	37,7	53,0	58	58	18,0	1 st.	metaal (ML)	166-32210
LTS63-FMC-M63	63	M63	-	49,0	58,8	70	70	20,0	1 st.	metaal (ML)	166-32211

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.