


R2000 - Un seul mot - Efficacité



Pistolet à Air Chaud réglable 3 positions, un appareil pratique et polyvalent pour diverses applications quotidiennes.

Sa puissance de 2000 W alliée à son réglage en 3 positions (60-350-600°C) font de cet appareil le partenaire idéal pour le bricoleur averti. Simplifiant le travail au quotidien, sa chauffe rapide et stable permet de décaper la peinture, d'enlever les autocollants, de farter ses skis, de fixer des gaines rétractables pour réparer les câbles smartphone ou de dégeler des conduites d'eau. La température réglable via 3 positions offre une précision ajustée pour chaque application au quotidien.
Son design lui donne un look moderne. Equipé d'une poignée de protection et d'un fusible thermique, le travail sera effectué en toute sécurité. Les accessoires (buses, gaines thermorétractables ...) sont disponibles séparément.

Spécifications du Produit
- Puissance : 2000 W
- Plage de Température : 60-350-600°C
- Débit d'air : 250-500 L/min
- Voltage : 220-240V / 50Hz
- Poids de l'outil: 0,8 kg



Caractéristiques
- Débit d'air élevé - 2 positions
- Poignée antidérapante bi-matière pour un meilleur confort
- Protection de poignée
- Design ergonomique
- Base stable en caoutchouc pour garantir un travail en position verticale
- 3 réglages de température
- Disponible dans une boîte en carton compacte et robuste







Description	Art. No	EAN	Dimensions	PCB	Poids
R2000 - Boîte	5001342	4051661031397	285x100x250 mm	5 pcs	1,2 kg

Rapid®
SVENSKEFFIXITY