



Driedoortangen voor kous en tules

- NA


Dit gereedschap is bedoeld om allerlei soorten tules eenvoudig en snel te monteren. De tules worden over de 3 doornen geschoven en door het samendrukken van de tang geopend. Op die manier kunnen de tules over de kabel worden getrokken en worden zij door het sluiten van de tang op de kabel geplaatst.

Hoofdkenmerken


- om eenvoudig elastische kous om bekabeling / connectoren aan te brengen
- kous glijdt gemakkelijk over de doornen
- grepen van tang samendrukken, over kabel trekken
- grepen sluiten, kous wordt gemakkelijk geplaatst
- gebruik van Hellerine-glijmiddel wordt aanbevolen




Snelle montage met NA-driedoortangen.




Reservedoorn NA0/1




Reservedoorn NA1K/3



Reservedoorn NA4/5



Reservedoorn NA8/10



Driedoortang; D = max. toepassingsdiameter

TYPE	Productbeschrijving	Min. Ø	Max. Ø	Ø D max.	Max lengte van tule	Artikelnr.
NA/01	NA0/1	1,2	1,8	10,5	28	621-10001
NA1K/3	NA1K/3	2,5	5,0	11,0	28	621-10103
NA4/5	NA4/5	7,5	10,0	15,5	50	621-10405
NA8/10	NA8/10	12,0	17,0	25,5	60	621-10810
NA/01 PRONG	Reservedoorn NA0/1	1,2	1,8	-	28	621-60001
NA1K/3 PRONG	Reservedoorn NA1K/3	2,5	5,0	-	28	621-60103
NA4/5 PRONG	Reservedoorn NA4/5	7,5	10,0	-	50	621-60405
NA8/10 PRONG	Reservedoorn NA8/10	12,0	17,0	-	60	621-60810

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.