



LOGO! 24C, MOD. LOGICO, SENZA DISPLAY,
ALIM./I/O: 24V/24V/24V TRANS.,
8DI (4AI)/4DO, MEM. 200 BLCCHI,
OROLOGIO HARDWARE,
AMPLIABILE MODULARMENTE

Tipo di montaggio	
Montaggio	su guida profilata da 35 mm, larghezza pari a 4 unità d'ingombro
Tensione di alimentazione	
DC 24 V	Sì
Campo consentito, limite inferiore (DC)	20,4 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V
Ora	
Orologi interruttori	
Numero	190
Riserva di carica	80 h
Ingressi digitali	
Numero di ingressi	8 ; di cui 4 utilizzabili come analogici (0 ... 10 V)
Uscite digitali	
Numero di uscite	4 ; transistor
Protezione da cortocircuito	Sì ; elettrica (1 A)
Corrente d'uscita	
per segnale "1" campo consentito per 0 ... 55 °C, max.	0,3 A
EMC	

Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011 (Classe di valore limite B)	Si ; soppressione radiodisturbi secondo EN 55011, classe di valore limite B
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP20	Si
Norme, omologazioni, certificati	
Omologazione CSA	Si
Omologazione UL	Si
Omologazione FM	Si
sviluppati secondo IEC 61131	Si
secondo VDE 0631	Si
Omologazione navale	
Omologazione navale	Si
Condizioni ambientali	
Temperatura d'esercizio	
min.	0 °C
max.	55 °C
Dimensioni	
Larghezza	72 mm
Altezza	90 mm
Profondità	55 mm
Versione	6-ago-2014