

**Principales**

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Interrupteur à clé
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)
Quantité du lot	Lot de 1

**Complémentaires**

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Type de technologie	Électromécanique
[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	3 A
Fonction interrupteur	3 positions
Position de retrait de la clé	Au milieu
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Polypropylène
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	72 mm

**Environnement**

Labels qualité	EAC CE
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

**Durabilité de l'offre**

Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>