

# 操作器

46-  
2131.3120.000

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2131.3...>

您的产品:

---



## 46-2131.3120.000 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 29,5 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	银色
前挡圈材质:	金属

### 安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

### 操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	不透明
灯罩类型:	带前圈手柄

### 电气特性

防护等级:	II
-------	----

### 机械特性

开关动作:	自复位
机械寿命:	1 百万次
拧紧力矩:	2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
重量:	0.033 kg

### 环境条件

正面IP等级:	IP65
IK前端保护:	IK03
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

### 证书

符合标准:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

### 其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 平面的, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, 银色, 金属, 自复位, IP65, IK03
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
最大开关单元的数量:	6
外形尺寸:	

