



LOGO! 24RC, MODULO LOGICO,
DISPLAY ALIM./I/O: 24V UC/24V UC/RELE',
8 DI/4 DO,
MEMORIA 200 BLOCCHI AMPLIABILE MODULARMENTE
24V AC/DC

Tipo di montaggio

Montaggio

su guida profilata da 35 mm, larghezza pari a 4 unità d'ingombro

Tensione di alimentazione

DC 24 V

Sì

Campo consentito, limite inferiore (DC)

20,4 V

Campo consentito, limite superiore (DC)

28,8 V

AC 24 V

Sì

Ora

Orologi interruttori

Numero

8

Riserva di carica

80 h

Ingressi digitali

Numero di ingressi

8

Uscite digitali

Numero di uscite

4 ; Relè

Protezione da cortocircuito

No ; richiede protezione esterna

Uscite a relè

Potere di interruzione dei contatti

con carico induttivo, max.	3 A
con carico ohmico, max.	10 A
EMC	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011 (Classe di valore limite B)	Sì
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP20	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Omologazione CSA	Sì
Omologazione UL	Sì
Omologazione FM	Sì
sviluppati secondo IEC 61131	Sì
secondo VDE 0631	Sì
Omologazione navale	
Omologazione navale	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura d'esercizio	
min.	0 °C
max.	55 °C
Dimensioni	
Larghezza	72 mm
Altezza	90 mm
Profondità	55 mm
Versione	6-ago-2014