

CARACTERÍSTICAS

- Tuercas de bloqueo para aplicaciones de altas prestaciones
- Encastres de nylon reforzado con fibra de vidrio
- Acero inoxidable A2

RS Pro, M6, tuerca de bloqueo de encastrado de nylon simple

Código RS: 521-939



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por

Descripción del

De la Marca de confianza RS Pro, estas contratuercas contienen un encastre de nylon para una fijación segura. Están diseñados para permanecer seguros a pesar de las condiciones de vibración severa. La tuerca está fabricada de acero inoxidable A2 con un chapado de zinc brillante, para mayor durabilidad y resistencia ambiental durante un largo período de uso. Puesto que tiene un índice de protección A2, es incluso adecuado para usar en la industria alimentaria.

Hay varios tamaños métricos disponibles:

- [521-917](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M3
- [521-923](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M4
- [521-939](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M5
- [521-945](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M6
- [521-951](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M8
- [521-967](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M10
- [521-973](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M12
- [275-692](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M16
- [275-709](#) Es una tuerca autoblocante de acero inoxidable M20

Especificaciones

Tamaño de rosca	M5
Tipo	Encastre de nylon
Material	Acero inoxidable
Acabado	Sencillo
Grado	A2
Aplicaciones	Electrodomésticos como lavadoras y secadoras, maquinaria industrial, industria de automoción

Especificaciones mecánicas

Tipo de acero inoxidable	304 A2
--------------------------	--------

Aprobaciones



Material	Finish	Thread Size	Stainless Steel Type	Type	RS Part No.
Stainless Steel	Plain	M3	A2, 304	Nylon Insert	521917
Stainless Steel	Plain	M4	A2, 304	Nylon Insert	521923
Stainless Steel	Plain	M5	A2, 304	Nylon Insert	521939
Stainless Steel	Plain	M6	A2, 304	Nylon Insert	521945
Stainless Steel	Plain	M8	A2, 304	Nylon Insert	521951
Stainless Steel	Plain	M10	A2, 304	Nylon Insert	521967
Stainless Steel	Plain	M12	A2, 304	Nylon Insert	521973
Stainless Steel	Plain	M16	A2, 304	Nylon Insert	275692
Stainless Steel	Plain	M20	A2, 304	Nylon Insert	275709

Material	Finish	Thread Size	Stainless Steel Type	Type	RS Part No.
Stainless Steel	Plain	M3	A4, 316	Nylon Insert	767804
Stainless Steel	Plain	M4	A4, 316	Nylon Insert	767810
Stainless Steel	Plain	M5	A4, 316	Nylon Insert	767826
Stainless Steel	Plain	M6	A4, 316	Nylon Insert	767832
Stainless Steel	Plain	M8	A4, 316	Nylon Insert	767848
Stainless Steel	Plain	M10	A4, 316	Nylon Insert	767854
Stainless Steel	Plain	M12	A4, 316	Nylon Insert	2484539
Stainless Steel	Plain	M16	A4, 316	Nylon Insert	7976377
Stainless Steel	Plain	M20	A4, 316	Nylon Insert	7976386