

产品参数表

规格



2层灯柱,24V常亮,折叠底座

XVGB2M

主要信息

产品系列	Harmony XVG
产品类型	完整预接线的一体式塔灯
指示装置类型	2 发光单元
材料	PC (UL94 V-2): 球体 ABS (UL94HB): 管体 铝: 管子
安装直径	60 mm
组件名称	XVG
安装方式	管安装,带有可折叠支架
灯源	LED灯泡 恒定 红色 LED灯泡 恒定 绿色
发光单元颜色	红色/绿色
指示灯柱基座单元	无蜂鸣器的底座

补充信息

rated supply voltage	24 V 交流/直流
电缆线径	0.33 mm²
固态输出类型	PNP和NPN
额定冲击耐受电压 [Uimp]	0.5 kV
电流消耗	68 mA
功耗 W	1.6 W
基本频率	2.64 kHz
净重	0.36 kg

环境

产品认证	CE EAC
贮存环境温度	-35...70 °C
运行温度	-10...50 °C
IP 等级	IP40

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户产品的适用性或可靠性

Package 1 Height	8.5 cm
Package 1 Width	13.9 cm
Package 1 Length	54.7 cm
Package 1 Weight	571.0 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	73.5 cm
Package 2 Width	60.0 cm
Package 2 Length	80.0 cm
Package 2 Weight	28.0 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	31
环境披露	产品环境文件

Use Better


材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性（超出欧盟RoHS法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
回收	No

尺寸图


尺寸



安装和间隙


安装

Ø73 毫米/2.87 英寸 (标准)




- (1) 厚度 + 10 毫米/0.39 英寸
- (2) 带凸缘的六角螺母

Ø73 毫米/2.87 英寸 (45°)



- (1) 厚度 + 10 毫米/0.39 英寸
- (2) 带凸缘的六角螺母


Ø54 毫米/2.13 英寸 (45°)



- (1) 厚度 + 10 毫米/0.39 英寸
- (2) 带凸缘的六角螺母

接线

接线



- (1) “开启”状态，用于灯光和/或持续声音应用。
- (2) 熔断器（额定电流：0.5 A）


RD： 红色

GR： 绿色

BK： 黑色

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative





