

操作器

45-
2231.4FH0.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2231.4...>

您的产品:



45-2231.4FH0.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 38 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	沙灰色
前挡圈材质:	金属

安装

设计:	平面的
安装开孔:	Ø 30.5 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	绿色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
发光颜色:	绿色

机械特性

开关动作:	自复位
开关系统:	慢动开关元件
机械寿命:	3 百万次

工作频率: Max. 3 600/h

重量: 0.074 kg

环境条件

正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器, Ø 30.5 mm, Ø 38 mm, 平面的, 发光, 绿色, 塑料, 透明的, 圆形, 沙灰色, 金属, 自复位, IP66 , IP67 , IP69K, 绿色

外壳颜色: 银色

外壳材质: 金属

提示: 前面板厚度1...6 mm

接线图:



外形尺寸:

