

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom abrégé de l'appareil	PLM
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Fonction produit	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	530 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	430 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	200 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	Verrou 2 Porte 1 Corps 1
Type de carter	Corps monobloc avec bossages au fond Avec auvent
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm

Complémentaires

Nombre de verrous	2
Description châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris RAL 7035
Normes	NEMA classification 13 NEMA classification 4X CEI 62208
Certifications du produit	UL

Environnement

Degré de protection IP	IP66 IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 IEC 62262
Tenue au feu	960 °C IEC 62208
Température ambiante pour le stockage	-35...90 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1511 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période

18 mois
