


# QUINT-BAT/24DC/12AH

订货号: 2866365



<http://eshop.phoenixcontact.com.cn/phoenix/treeViewClick.do?UID=2866365>

电源存储设备，铅质AGM, VRLA技术，24 V DC，12 Ah。通过针式电缆插头连接，14 mm。



请注意这里提供的数据来源  
于在线目录。如需详细的  
信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>  
上的用户使用信息。该信息适用网络  
下载的一般条款。

## 商务数据

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 包装     | 1 数             |
| 关税     | 85072080        |
| 件总重量   | 10458.00 g      |
| 产品目录信息 | 第 591 (IF-2009) |

## 技术数据

### 输入数据

|        |         |
|--------|---------|
| 额定输入电压 | 24 V DC |
|--------|---------|

### 输出数据

|        |            |
|--------|------------|
| 额定输出电压 | 24 V DC    |
| 输出电流   | 最大 50 A    |
| 并连     | 是，用于延长缓冲时间 |
| 串连     | 否          |
| 输出熔断器  | 2x 25 A    |

### 一般数据

|      |   |
|------|---|
| IQ技术 | 否 |
|------|---|

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 处理             | 使用完毕的电池决不可与生活垃圾一同废弃，应当参照所适用的国家规定进行处理。 也可将这些电池退还至菲尼克斯电气或制造厂商处。 |
| 宽度             | 231 mm                                                        |
| 高度             | 156 mm                                                        |
| 深度             | 110 mm                                                        |
| 净重             | 9 kg                                                          |
| 存储介质           | 12Ah 电池                                                       |
| 保护等级           | IP20                                                          |
|                | III                                                           |
| 环境温度 ( 运行 )    | 0 °C ... 40 °C                                                |
| 环境温度 ( 存放/运输 ) | 0 °C ... 40 °C                                                |
| 造船工业许可         | Germanischer Lloyd (EMC 2) , ABS                              |

认证/许可

认证 GL

申请认证：


Ex 认证：

附件

| 订单行     | 名称                       | 描述                                |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| 保险丝     |                          |                                   |
| 0913757 | SI FORM C 25 A DIN 72581 | 插拔式保险丝插座，C类，颜色编码：白色，额定电流：25 A ... |
| 概述      |                          |                                   |
| 2866857 | QUINT-ADAPTER/4          | 安装在35mm导轨上的QUINT-BAT/24DC...安装适配器 |

## 尺寸图

## 结构框图



地址

Phoenix Contact China  
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone  
211100 Nanjing, China  
电话 86-25-52121888  
传真 86-25-52121555  
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气  
保存的技术修改内容；