AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

Surchaussures 2000 - Modèle 417

Membrane laminée microporeuse et perméable à l'air présentant une technologie avancée

Anciennement connu comme : MICROGARD® 2000 Overshoes - Model 417

Résistance supérieure aux projections liquides peu dangereuses et aux particules fines, avec coutures bordées pour une protection globale renforcée..



CONSTRUCTION

La gamme MICROGARD® 2000 présente une conception respirante qui régule la transpiration, tout en empêchant la pénétration de produits chimiques liquides et de 100 % des particules fines (d'une taille de 0,01 micron).

COUTURES BORDÉES

Solidité accrue et barrière de protection efficace contre les liquides et les particules

CARACTÉRISTIQUES DES SURCHAUSSURES

- Ouverture élastiquée
- Coutures bordées
- Semelle en PVC à dissipation des décharges électrostatiques

COULEURS

Blanc

POINTURES

42-46

Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Métallurgie
- Transformation des aliments

Applications

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Entretien de sites et de machines
- Services vétérinaires
- Nettoyage de sites et de machines
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Barrière de protection éprouvée contre les risques biologiques liés aux produits chimiques liquides de faible concentration et aux particules
- Combinaison confortable à porter, constituée d'un tissu perméable à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique
- Ajustement optimisé améliorant le confort et la sécurité du porteur
- Faible peluchage

Diagramme des matériaux




Diagramme des joints



Performance Standards



EN ISO 13688:2013

Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	39-42, 42-46, 46-48
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Sri Lanka
Vue d'ensemble du conditionnement	50 pairs every compressed bag
Matériau du produit	Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
Référence du produit	Surchaussures 2000 - Modèle 417
Vue d'ensemble des normes	EPI non certifié
Type de couture	Bordées
Durée limite de stockage	5 years

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Ouverture élastiquée, coutures bordées et semelle en PVC à dissipation des décharges électrostatiques.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.