

Han 16 HPR Cover Screw Locking



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 09 40 016 5411 |
| 规格 | Han 16 HPR Cover Screw Locking |
| 浩亭电子目录 | https://harting.com/09400165411 |

标识

| | |
|---------|-----------------------|
| 类别 | 附件 |
| 上壳/底座系列 | Han® HPR |
| 附件种类 | 保护盖 |
| 附件介绍 | 用于不封底安装底座 用于表面安装底座 |

版本

| | |
|------|------|
| 尺寸 | 16 B |
| 锁定类型 | 螺钉锁扣 |

技术参数

| | |
|-----------------------|---|
| 拧紧力矩 (螺栓锁紧) | 4 Nm |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 IP68 IP69 / IPX9K , 符合 ISO 20653 |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4 4X 12 |

材料特性

| | |
|--------------|-----------------|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 防腐蚀 |
| 表面 (上壳/底座) | 粉末涂层 |
| 颜色 (上壳/底座) | RAL 9005 (乌黑) |

材料特性

| | |
|------------------|----------------------------|
| 材料 (锁扣) | 不锈钢 |
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 铅 镍 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集 | R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3) |

规格和认证

| | |
|----------|--|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证 | DNV GL |

商业数据

| | |
|-------------|------------------|
| 包装尺寸 | 1 |
| 净重 | 145 g |
| 原产国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
| GTIN | 5713140057814 |
| eCl@ss | 27440208 工业插头连接套 |
| ETIM | EC002314 |
| UNSPSC 24.0 | 39121467 |