

## Module interface - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)




Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 15 pôles

L'illustration représente la version FLKM-D37 SUB/S

### Propriétés produit



### Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pcs
GTIN	 4 017918 054625
Poids par pièce (hors emballage)	0.0844 KGM
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Largeur	45 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	58,5 mm

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

#### Généralités

Tension de service max. admissible	125 V AC/DC
Courant max. admissible (par branche)	2,5 A
	1,5 A (Pour sollicitation homogène de toutes les branches)
Nombre de pôles	15

# Module interface - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

## Caractéristiques techniques

### Généralités

Emplacement pour le montage	Indifférent
Indice de protection	IP20
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Tension d'isolement assignée	125 V
Tension de choc assignée	1,2 kV (Isolation fonctionnelle)
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

### Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG min.	24
Section du conducteur AWG max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

### ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
-------------	----------

# Module interface - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

## Homologations

### Homologations

#### Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Homologations Ex

homologations demandées

### Détails des approbations

UL Recognized	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12
Intensité nominale IN	2,5 A
Tension nominale UN	125 V

cUL Recognized	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12
Intensité nominale IN	2,5 A
Tension nominale UN	125 V

EAC
-----

cULus Recognized
------------------

## Module interface - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

### Accessoires

#### Accessoires

#### Câble préconfectionné

Câble - CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302052



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 15 pôles, longueur : 0,5 m

---

Câble - CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302065



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 15 pôles, longueur : 1 m

---

Câble - CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302078



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 15 pôles, longueur : 1,5 m

---

Câble - CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302081



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 15 pôles, longueur : 2 m

---

Câble - CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302094



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 15 pôles, longueur : 3 m

---

## Module interface - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

### Accessoires

Câble - CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302104



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 15 pôles, longueur : 4 m

---

Câble - CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302117



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 15 pôles, longueur : 6 m

---

Câble - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Câble rond blindé préconfectionné, équipé d'1 connecteur D-SUB mâle et d'1 connecteur D-SUB femelle, longueur variable

---

Câble - CABLE D-SUB-S-S/.../.../... - 2302434



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs D-SUB mâles, longueur variable

---

Câble - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926438



Câble blindé avec un connecteur mâle à 15 pôles D-SUB et une extrémité non terminée. Les fils individuels sont repérés de 1 à 15 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 0,5 m

---

## Module interface - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

### Accessoires

Câble - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926441



Câble blindé avec un connecteur mâle à 15 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 15 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1 m

Câble - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926454



Câble blindé avec un connecteur mâle à 15 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 15 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1,5 m

Câble - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926467



Câble blindé avec un connecteur mâle à 15 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 15 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 2 m

Câble - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926470



Câble blindé avec un connecteur mâle à 15 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 15 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 3 m

Câble - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926483



Câble blindé avec un connecteur mâle à 15 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 15 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 4 m

## Module interface - FLKM-D15 SUB/B - 2281199

### Accessoires

Câble - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926496



Câble blindé avec un connecteur mâle à 15 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 15 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 6 m

---

Câble - CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900910



Câble blindé avec un connecteur mâle à 15 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 15 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : variable