

# M23-1RP1N8A8003 - 电缆连接器



1629194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



M23，电缆连接器， 系列: M23 PRO，直头，屏蔽: 有，螺钉锁紧，位数: 16+2+PE，旋转方向: 标准，触点类型: 针式插头，压接，电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm， 编码: N， 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

## 优势

- 具备跨制造商兼容性的解决方案，适合各种标准和快速锁定系统
- 即使在恶劣的条件下也非常可靠：配备有振动制动器的电缆连接器
- 采用现代化的一致设计，确保极为方便舒适的操作
- 简单轻松、节约成本的电缆组装：M17至M40均采用统一的屏蔽

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1629194       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 注意         | 定制（不可退回）      |
| 销售关键代码     | ABRBHA        |
| 产品关键代码     | ABRABA        |
| GTIN       | 4055626618272 |
| 单件重量（含包装）  | 116.8 g       |
| 单件重量（不含包装） | 100.907 g     |
| 原产地        | DE            |

# M23-1RP1N8A8003 - 电缆连接器

1629194

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194



## 技术数据

### 说明

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 订货信息:  | 单独订购16 x Ø1 mm , 2 x Ø1.5 mm , 1 x Ø1.5(PE)压接插针                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 安全注意事项 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 安全注意事项 | <p>警告：在负载的情况下，不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>警告：仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。</li><li>警告：仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。</li><li>产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。</li><li>在室外应用中操作连接器时，必须对其进行单独的保护，使其免受环境影响。</li><li>不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。</li><li>仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器（例如 phoenixcontact.com/products 在线产品附件中列出的连接器）。</li><li>将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时，用户应承担责任。</li><li>工作电压 &gt; 50 V AC 的情况下，导电连接器壳体必须接地</li><li>确保已正确连接保护接地或功能性接地。</li><li>VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况</li><li>仅使用菲尼克斯电气建议的工具</li><li>该产品必须遵守 phoenixcontact.com/products 下载页面上的在线安装说明/Design In 文档。</li><li>仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。</li><li>确保在铺设电缆时，连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。</li><li>注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。</li><li>正常运行时，连接器会生热。取决于环境条件，连接器的表面可能会持续生热。在此情况下，用户有责任发出警告（例如 DIN EN ISO 13732-1:2008-12）。</li></ul> |

### 产品属性

|      |            |
|------|------------|
| 产品类型 | 圆形连接器（电缆侧） |
|------|------------|

### 连接器

|         |      |
|---------|------|
| 绝缘体     |      |
| 编码      | N    |
| 插 / 拔周期 | 100  |
| 连接方式    | 压接   |
| 触点类型    | 针式插头 |

# M23-1RP1N8A8003 - 电缆连接器



1629194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194>

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 应用                   | 信号                   |
| 位数                   | 19                   |
| 旋转方向                 | 标准                   |
| 连接图表                 | 16+2+PE              |
| 数目 插针 (触点组1)         | 3                    |
| 直径 插针 (触点组1)         | 1.5 mm               |
| 李兹导线容量 最小 插针 (触点组1)  | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| 李兹导线容量 最大值 插针 (触点组1) | 1 mm <sup>2</sup>    |
| 额定电流 插针 (触点组1)       | 10 A (适用于最大导线横截面)    |
| 标称工作电压 插针 (触点组1)     | 150 V                |
| 额定浪涌电压               | 1.5 kV               |
| 过电压等级                | II                   |
| 污染等级                 | 3                    |
| 数目 触点 (触点组2)         | 16                   |
| 直径 触点 (触点组2)         | 1 mm                 |
| 李兹导线容量 最小 触点 (触点组2)  | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| 李兹导线容量 最大值 触点 (触点组2) | 1 mm <sup>2</sup>    |
| 额定电流 通过信号触点          | 8 A (适用于最大导线横截面)     |
| 标称工作电压 触点 (触点组2)     | 150 V                |
| 过电压等级                | II                   |
| 污染等级                 | 3                    |
| 安装高度                 | 2000 m               |

## 外壳

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 螺纹类型       | M23                          |
| 锁紧方式       | 螺钉锁紧                         |
| Pg螺钉连接     | 无                            |
| 外壳材料       | GD-Zn                        |
| 保护等级 (插拔式) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |

## 密封件

|      |                |
|------|----------------|
| 电缆外径 | 6 mm ... 10 mm |
| 密封材料 | FKM            |

## 环境和真实条件

### 环境条件

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 环境温度 (运行)    | -40 °C ... 105 °C (参见衰减曲线)         |
| 环境温度 (存放/运输) | 15 °C ... 25 °C                    |
| 允许湿度 (存放/运输) | 50 % ... 65 %                      |
| 恒温           | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |


# M23-1RP1N8A8003 - 电缆连接器

1629194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194>

## 图纸

尺寸图



尺寸图，壳体


# M23-1RP1N8A8003 - 电缆连接器

1629194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194>



示意图




连接器针脚分配

# M23-1RP1N8A8003 - 电缆连接器

1629194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194>

图表



$I$  = 电流强度,  $\theta$  = 环境温度, 18x 8 A

# M23-1RP1N8A8003 - 电缆连接器



1629194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194>



**cUL认证**

认证ID: E335019-20141210



**UL认证**

认证ID: E335019-20141210

# M23-1RP1N8A8003 - 电缆连接器



1629194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# M23-1RP1N8A8003 - 电缆连接器



1629194  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629194>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)