



**KH12**

## Douille à billes

Douille à billes KH..., série compacte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, conservé et regraissable

## Information technique



## Votre alternative produit actuelle

Size code	12
-----------	----

## dimensions principale &amp; données de performance

$F_w$	12 mm	Diamètre arbre
D	19 mm	Diamètre extérieur
L	28 mm	Longueur
$C_{min}$	670 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	510 N	Capacité de charge stat.
$C_{max}$	800 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	740 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	18,275 g	Poids

## Cotes de montage

$J_{L4}$	6 mm
$N_2$	2,5 mm