

Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - Wit

Product ID: MDP2HDW



De MDP2HDW passieve Mini DisplayPort®-naar-HDMI®-videoadapter/converter (wit) biedt een handige HDMI/Mini-DisplayPort-verbinding, waardoor u een HDMI-computerbeeldscherm of televisie op een apparaat met een Mini-DisplayPort-uitgang kunt aansluiten zonder daarvoor uw monitor te hoeven upgraden.

De adapter ondersteunt een hoge resolutie-output van maximaal 1920x1200 en is dus een kwalitatief hoogwaardige oplossing voor spiegeling of het uitbreiden van een computerdesktop naar een tweede beeldscherm.

Deze veelzijdige Mini DisplayPort-naar-HDMI-adapter vereist een multimode DisplayPort-poort (DisplayPort ++)-verbinding om te kunnen functioneren en is compatibel met Intel® Thunderbolt™ output, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten. Raadpleeg de videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini-DisplayPort®-apparaat
- Ideaal om uw HDMI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Features

- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Gemakkelijk te gebruiken, passieve kabel waarvoor geen software nodig is
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Passief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	DisplayPort
	AV-uitgang	HDMI
	Chipsetcode	NXP - PTN3361
	Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3a
Prestaties	Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.6 in [40 mm]
	Gewicht product	0.8 oz [24 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Kabellengte	4.7 in [120 mm]
	Kleur	Wit
	Lengte product	6.7 in [170 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini-DisplayPort® naar HDMI® adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.