





PL80A-AF

SICK
Sensor Intelligence.



Informações do pedido

Tipo	Nº de artigo
PL80A-AF	5334483

Outras versões do aparelho e acessórios → www.sick.com/

Dados técnicos em detalhe


Dados técnicos

Grupo de acessórios	Refletores
Família de acessórios	Angular
Descrição	Retangular, aparafusável, refletor antiembaçamento
Tipo de fixação	Aparafusável, fixação de 2 orifícios
Temperatura ambiente, operação	-20 °C ... +65 °C
Dimensões	84 mm x 9,1 mm
Superfície refletora	77 mm x 77 mm
Particularidade	Função antiembaçamento em +4 a +50 °C
Material	PMMA/ABS

Classificações

ECI@ss 5.0	27279203
ECI@ss 5.1.4	27279203
ECI@ss 6.0	27279203
ECI@ss 6.2	27279203
ECI@ss 7.0	27279203
ECI@ss 8.0	27279203
ECI@ss 8.1	27279203
ECI@ss 9.0	27273601
ECI@ss 10.0	27273601
ECI@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

Desenho dimensional (Dimensões em mm)



SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clientes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida útil da máquina e garante a segurança e a produtividade.

Isto para nós significa "Sensor Intelligence."

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCÊ:

Pessoas de contato e outros locais de produção → www.sick.com