

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IC
Fonction produit	Interrupteur crépusculaire
Nom abrégé de l'appareil	IC100
Accessoires associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en-peigne de distribution électrique
Équipement fournis	Cellule à fixation murale

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Nombre de canaux	1
Type de charge	(400 VA) Balast : conventional, (1500 VA) Balast : conventional, (2300 VA) Balast : conventional, (2300 VA) Balast : conventional, (2300 VA) (1000 VA) (1000 VA) Balast : conventional, (400 VA) (2300 W) (2300 W) Balast : electronic, (300 VA) Ballast : électronique, (7 x 15 W) Ballast : électronique, (7 x 20 W) Ballast : électronique, (7 x 23 W) Ballast : électronique, (9 x 7 W) Ballast : électronique, (7 x 11 W)
Puissance consommée	6 VA
Courant commuté maximum	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V (+10 % -15 %) AC 50/60 Hz
Distance d'ouverture	< 3 mm
État LED	Vert LED : seuil atteint Rouge LED : luminosité inférieure au seuil
Temporisation	20 s (avec fermeture) 80 s (à la rupture de contact)
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Réglage de l'intensité lumineuse	2...100 lx
Mode de raccordement	X 1 bornes à vis : <= 6 mm ²
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	71 mm
Poids	173 g
Type muni d'un capteur de luminosité	Cellule analogique murale
Type de commande	Par détection de la luminosité

Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
Code de comptabilité	IC100

Environnement

Normes	EN 60669 EN 60529
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20 B

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0625 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------