

Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 93 000 6143
规格	Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
浩亭电子目录	https://harting.com/09930006143

标识

类别	插针
系列	Han® ORV3 power
插针类型	压接针
插针端子介绍	带保护端盖

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针
详细资料	与 ORV3 连接器结合使用的插针。

技术参数

导体截面积	6 mm²
导体截面积 [AWG]	AWG 10
额定电流	≤32 A
接触电阻	≤0.6 mΩ
剥线长度	11 mm
插拔次数	≥100

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
RoHS	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

规格	OCP V1.0
----	----------

商业数据

包装尺寸	25
净重	0.011 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140489073
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522