

DCG406P2LRT-QW

Meuleuse 125 mm XR 18V Brushless - interrupteur à palette - lanière de sécurité



5035048797433

Description du produit :

Ø de disque (mm) : 125 Régime à vide (tr/min) : 0-9000 Filetage de la broche : M14 Niveau de vibrations (m/s²) : 4.4 Interrupteur : À palette Perform & Protect : Frein & Embrayage



Fonctionnalités et avantages du produit :

- Lanière de sécurité : point d'attache fixé lors de la fabrication afin de sécuriser l'outil et la batterie. la lanière est facilement attachée et enlevée, même avec des gants. Gamme robuste grâce à un point de fixation unique équipé d'attaches autobloquantes.
- Interrupteur à palette pour plus de sécurité et de confort
- Moteur brushless pour plus de performances
- Carter compact, pour travailler dans des espaces confinés
- Excellente profondeur de coupe
- Embrayage électronique : protège l'utilisateur des rebonds en cas de blocage du disque
- Arrêt du disque en moins de 2 secondes avec un disque à meuler de 6 mm
- Poignée soft grip : meilleure adhérence et plus confortable

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries XR 18V 5 Ah Li-ion (x2)
- Poignée latérale anti-vibration 2 positions (x1)
- Carter de protection réglable sans outil (x1)
- Clé de service (x1)
- Coffret TSTAK (x1)
- Lanière de sécurité (x1)

DCG406P2LRT-QW

Meuleuse 125 mm XR 18V Brushless - interrupteur à palette - lanière de sécurité



5035048797433

Produit faisant partie de la série DCG406P2LRT

Ref	Titre
DCG406P2LRT-QW	Meuleuse 125 mm XR 18V Brushless - interrupteur à palette - lanière de sécurité
DCG406P2LRT-XJ	18V ANGLE GRINDER LANYARD NO CHARGER