

ICC-MT 0,5-1,0 - 压接插针

3190577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190577>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

模块化针式插芯，压接导线后插入ICC连接器外壳，适用 $0.5\text{-}1.0\text{ mm}^2$ 的导线



商业数据

订货号	3190577
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AACCBE
产品关键代码	AACCBE
目录页面	页码827 (C-1-2013)
GTIN	4017918093402
单件重量 (含包装)	0.346 g
单件重量 (不含包装)	0.329 g
原产地	PL

ICC-MT 0,5-1,0 - 压接插针

3190577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190577>



技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
产品系列	ICC-MT
针距	0 mm

连接数据

连接方式	压接
触点类型	针式插头
剥线长度	4 mm ... 4.1 mm
柔性导线横截面	0.5 mm ² ... 1 mm ²
线径包括绝缘层	1.4 mm ... 2.31 mm

材料规格

触点表面	锡 Sn
材料接触表面	锡
触点区域金属表面 (顶层)	锡 Sn)

尺寸

尺寸图	
针距	0 mm

电气特性

额定电流I _N	12 A
--------------------	------

包装规格

包装类型	大宗商品
------	------

ICC-MT 0,5-1,0 - 压接插针


3190577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190577>



图纸

尺寸图



ICC-MT 0,5-1,0 - 压接插针

3190577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190577>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ICC-MT 0,5-1,0 - 压接插针

3190577

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190577>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn