

USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 Type-C Aluminium Mini Dock - USB-C naar 4K HDMI of 1080p VGA Video - 10Gbps USB-A & USB-C Hub met GbE - Compatibel met Thunderbolt 3

Productcode: DKT31CHVL



Deze USB-C multiport adapter verandert uw USB-C® of Thunderbolt™ 3 MacBook Pro, Windows laptop, Chromebook en Android tablet in een werkstation, waar u ook heen gaat. Deze USB 3.1 Gen 2 Type-C hub adapter is ideaal voor op reis en heeft alles wat u nodig heeft: van essentiële HDMI of VGA video-uitgangen tot snellere 10G USB-C en USB-A poorten voor randapparatuur. Allemaal via één extra lange (29 cm) USB-C® vaste hostkabel, die meer flexibiliteit biedt voor moeilijker te bereiken laptop- en tabletaansluitingen.

Deze USB-C multiport adapter heeft zowel een 4K 30 Hz HDMI- als een VGA-poort, zodat u beschikt over twee enkelvoudige video-outputopties voor presentaties in vergaderruimtes of de configuratie van uw werkstation, inclusief ondersteuning voor een ultrabreed beeldscherm.

Het USB-C reisdock wordt via de bus gevoed via een vaste, extra lange (29 cm) hostkabel, voor vele verschillende configuraties. Daardoor hoeft u geen grote voedingsadapter meer mee te nemen. Dit dock kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, biedt native ondersteuning voor de meeste besturingssystemen, is lichtgewicht (slechts 55 g) en neemt minder ruimte in dan uw smartphone en past dus gemakkelijk in uw laptotas of aktetas.

Naast de video-uitgangen heeft het draagbare USB-C dock één 10G USB-C poort en een USB-A poort waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten. De adapter beschikt ook over een gigabit Ethernet poort voor toegang tot een vast netwerk.

De DKT31CHVL heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Benut de USB-C poort van uw laptop of tablet om uw connectiviteit naar andere interfaces uit te breiden zoals HDMI en gigabit Ethernet
- Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en klaslokalen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent
- Sluit uw laptop aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar Wi-Fi® niet beschikbaar is

## Eigenschappen

- **VERVANGING VOOR DKT30CHV:** Nieuwe versie met dezelfde poortfunctionaliteit als DKT30CHV, plus 10Gbps USB-C-snelheid, extra USB-C-poort en extra lange kabel van 29 cm
- **ESSENTIËLE POORTEN:** USB-C multiport adapter met 4K 30Hz HDMI of 1080p VGA video, 1x USB-A & 1x USB-C (USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Hub), Gigabit Ethernet; neerwaarts compatibel met USB 3.1 Gen 1
- **IDEAAL VOOR PRESENTATIES:** USB-C travel dock met zowel VGA als HDMI video | deze multiport adapter kan worden aangesloten op een monitor of projector in een vergaderruimte of klaslokaal via een USB-C laptop, tablet en smartphone
- **EXTRA LANGE KABEL:** Mini dock met 29 cm kabel voor eenvoudige installatie en verminderde druk op de connectoren bij het aansluiten van 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite X2 of laptops op verhoogde standaarden zoals Lenovo X1 Carbon
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** USB-C en Thunderbolt 3 laptops, Ultrabooks, USB-C Chromebook, tablets en telefoons van merken zoals HP, Dell, Lenovo, MacBooks, iPad Pro, Surface, Samsung en Google
- **BREDE OS COMPATIBILITEIT EN EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Draagbare USB 3.1 Gen 2 Type-C multiport adapter met automatische installatie van stuurprogramma's en ondersteuning van Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS en Android

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee

Ondersteunde schermen	1
4K ondersteuning	Ja
Poorten	2
Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3590, ITE Tech - IT6564FN, Silicon Labs - EFM8UB20F32G

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2/3.1 Gen 2) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximale analoge resoluties	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)  Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
MTBF	49.444 uur

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	HDMI (19-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	RJ-45
	USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

	Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software	Besturingssystemen	Mac OS X Yosemite (10.10) Windows 10 Chrome OS iPad OS Android
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Busvoeding
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 60°C
	Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C
	Vochtigheid	<90% RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Form Factor	Aangesloten kabel
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	9.8 in [25 cm]
	Lengte product	14.2 in [36.0 cm]
	Breedte product	2.4 in [61.0 mm]
	Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
	Gewicht product	1.9 oz [54.0 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	5.6 in [14.2 cm]

Package Width	8.3 in [21.0 cm]
Package Height	1.5 in [38.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.8 oz [164.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	USB-C 10 Gbps Hub met HDMI/VGA  quick-start handleiding
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

