

1550 标准开关和1350 高电涌开关系列 150A 依照 EN61058-1 和 16A 250Vac

跷板开关



- ▶ 标准跷板开关
- ▶ 1350/53高电涌开关
- ▶ 多种切换电路, 包括3挡
- ▶ 插接式、焊接式和PCB式端子
- ▶ 多种面板式样
- ▶ 多种安装面板开孔尺寸
- ▶ 可提供指示灯版
- ▶ 双排系列
- ▶ 防水罩任选
- ▶ 'A'款开孔尺寸 27.2 x 22.3



1550系列 16(4)A 250Vac T125

UL CSA 16A 250Vac, (2 挡) 250Vac 1hp, 125Vac 1/2hp, (3 挡) 250 Vac 1/2hp, 125Vac 1/4hp.
UL 85°C, 文件 E45221, CSA文件LR10990.

内部测试

10A 24Vdc.



1350 系列 16(4)A 250Vac T85 1E4 (10,000 次) 可达到16(6)A 250Vac T125 5E4 (50,000 次) 峰值电流150A依照EN61058-1.



UL CSA 20A 250Vac 1hp, 125Vac 1/2hp. UL 72Vdc 7A, 36Vdc 14A.

UL 85°C, 文件 E45221, CSA文件 LR10990.

内部测试

20A 24Vdc



符合RoHS环保标准

3mm 接触间隙, 标有字母μ时除外.
技术参数查阅第 4、5 页 (开关类), 第 6 页 (指示灯).

C 1553 A L ---

端子 功能 跷板 大身 印刷, 颜色, 电压等其它要求

端子	功能	跷板
<p>C</p> <p>6.3 x 0.8</p>	<p>认证情况及功率因功能而异 对于开关型开关, 当跷板按压到端子1侧时, 开关处于导通状态。</p>	<p>A 磨砂面</p> <p>带灯 (不适用于复位功能)</p>
<p>H</p> <p>4.8 x 0.8*</p>	<p>1550</p> <p>标准</p> <p>高电涌 1350</p> <p>开 - 关</p>	<p>B 防水磨砂面</p> <p>V 弧形</p> <p>磨砂面或光滑面 只有光滑面 带灯 (不适用于复位功能)</p>
<p>K</p> <p>2.8 x 0.8*</p>	<p>1551</p> <p>HP 功率不适用</p> <p>开 - 关 (复位断开)</p>	<p>W 防水弧形</p>
<p>T</p> <p>焊接</p>	<p>1552</p> <p>HP 功率不适用</p> <p>开 - 关 (复位导通)</p>	<p>P 带灯窗口磨砂面</p> <p>带灯 (不适用于复位功能)</p>
<p>U</p>	<p>1553</p> <p>W, X 或 B 跷板不适用</p> <p>1353</p> <p>W, X 或 B 跷板不适用</p> <p>开 - 关 带灯</p>	<p>X 双色磨砂面</p>
<p>T型端子折90度角 (不适用于双排)</p>	<p>1560 μ</p> <p>开 - 开</p>	<p>R 圆形</p>
<p>X</p> <p>PCB 0.8Sq*</p> <p>1350 系列详情请咨询工厂</p>	<p>1561 μ</p> <p>HP 功率不适用</p> <p>开 - 开 (一侧复位)</p>	<p>F 磨砂面透镜 (只适用于0480) (只有开类型, 不适用于复位型)</p> <p>Top view</p>
	<p>1562 μ</p> <p>只有内部测试</p> <p>2 种电路 开 - 开</p>	<p>A 磨砂面透镜 (只适用于0480系列) 如同F透镜, 只是突起一些</p>
	<p>1570 μ</p> <p>125V & 250V 1/2 HP H端子功率只能达到100度</p> <p>开 - 关 - 开</p>	
	<p>1571 μ</p> <p>HP 功率不适用 H端子功率只能达到100度</p> <p>开 - 关 - 开 (一侧复位)</p>	
	<p>1572 μ</p> <p>HP 功率不适用 H端子功率只能达到100度</p> <p>开 - 关 - 开 (二侧复位)</p>	
	<p>1484 μ</p> <p>内部测试 10(3)A 250Vac (只适用于B跷板)</p> <p>3挡</p>	
	<p>1487 μ</p> <p>内部测试 10(3)A 250Vac (只适用于B跷板)</p> <p>3挡 (咨询工厂查询其它选项)</p>	
	<p>0480</p> <p>不适用于X端子</p> <p>指示灯</p> <p>技术参数请查阅第6页</p>	



C1350AL ---



C1550XL ---



C1553PL ---



C1553RA ---
图示为 M614 面板盖



C0480AL ---



可装插接式M441隔片







C1553AA带有M616保护罩
开孔尺寸22.0/22.1x29.4/29.5
保护罩只适用于“A”大身



C0480RA ---
图示为 M614 面板盖

大身

安装面板开孔尺寸* 面板尺寸
安装面板开孔必须卡入插入方向



任选项

表面处理 磨砂面。
颜色 颜色详情请咨询工厂。
如果定单量大, 各种颜色可供选择。
印刷图案 从图例中选择或咨询工厂。
电压 电压详情请咨询工厂。


填充板 A0494 装饰品, 仅用来填补不用的面板安装孔。
防水罩 (IP65标准)
卡装在A, L, Q 或 T型大身上(大身代码后面为字母G的), 安装面板最厚厚度为1.2mm。



可使用W42面板密封垫, 安装面板最厚厚度为2mm。防水罩不适用于复位型开关。

若要了解更多的任选项, 请咨询工厂。

尺寸图 (mm)



面板厚度

- A,Q** 0.75 至 3.3mm
- L,B,T** 0.75 至 2.5 mm
- R** 0.75 至 3.0mm

*若要了解有关复位开关安装面板开孔尺寸的详情, 请咨询工厂。

两排端子中心线之间的距离为10.2

1350高电涌, 切换动作

1350系列的机械机构, 在开关接通时可确保接触块形成稳定可靠的导电面积; 当开关断开时, 由直接作用在接触块上的滑动头断开电路。



印刷图例

