

Fiche produit

Caractéristiques

NSYTBS342912T

Thalassa - boîte industrielle - transparente -
341x291x128mm - ABS



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBS
Application	Polyvalent
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	341 mm
Largeur	291 mm
Profondeur	128 mm
Hauteur intérieure	325 mm
Largeur intérieure	275 mm
Profondeur interne	120 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas transparent
Fixation du couvercle	Vis en plastique
Type de verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces amovibles	Cache par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Couleur	Gris (RAL 7035) Transparent
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	TÜV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Résistance au fil incandescent	650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Poids	1,448 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,0 cm
Largeur de l'emballage 1	30,0 cm
Longueur de l'emballage 1	35,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,46 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	40,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,1 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à servir de substitut à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	136,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	88,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------