

压线钳 - CRIMPFOX 10S - 1212045

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm² ... 10 mm²，可解锁的压力锁，水平进线

优势

- ✔ 这些小巧的压线钳的设计使得人们在工作时可以节省力气
- ✔ 手柄和钳口放置的方式允许人们在拿着工具时也可以装上套管



关键商业数据

| | |
|-----------|---|
| 包装单位 | 1 STK |
| GTIN |  4 046356 455732 |
| GTIN | 4046356455732 |
| 海关税则号 | 8203200000 |
| Sales Key | BG3131 |

技术数据

尺寸

| | |
|--------|--------|
| 长度 (b) | 175 mm |
|--------|--------|

概述

| | |
|-------|----------------------|
| 颜色 | 黑色 |
| 压缩 | 方型压接 |
| 触点类型 | 已绝缘和未绝缘的套管 |
| 名称 | 压接位置1 |
| 最小横截面 | 0.14 mm ² |
| 最大横截面 | 10 mm ² |
| 最小AWG | 25 |
| 最大AWG | 7 |
| 重量 | 380 g |

压线钳 - CRIMPFOX 10S - 1212045

技术数据

概述

| | |
|-------|----------------------|
| 最小横截面 | 0.14 mm ² |
| 最大横截面 | 10 mm ² |
| 最小AWG | 25 |
| 最大AWG | 7 |

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| California Proposition 65 | 加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区” |
|---------------------------|-----------------------------|

分类

eCl@ss

| | |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 21043811 |
| eCl@ss 4.0 | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 | 21040300 |
| eCl@ss 6.0 | 21043800 |
| eCl@ss 7.0 | 21043811 |
| eCl@ss 8.0 | 21043811 |
| eCl@ss 9.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001186 |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001186 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 27112118 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| UNSPSC 11 | 23171604 |
| UNSPSC 12.01 | 27111518 |
| UNSPSC 13.2 | 27111518 |

认证

认证

认证

EAC

压线钳 - CRIMPFOX 10S - 1212045

认证

防爆认证

认证详情

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/SPR-2 - 1212047



备用回动弹簧