

## CARACTERISTIQUES

- **Commande à 3 niveaux (rapide/normale/flottante)**
- **Charge complète avec shutdown automatique**
- **Sortie de court-circuit protégée**
- **Protection contre les inversions de polarité**
- **Protection contre les surcharges**
- **Conforme aux normes de sécurité**

## Chargeur de batterie RS PRO au plomb 24 V 10 A avec fiche européenne, UKplug

RS code commande : 549-322



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Gamme de haute qualité d'acide de plomb 24 V à 3 niveaux automatique Les chargeurs de batterie de notre propre marque RS PRO en bénéficient Courant de charge de 2 ~ Boîtier résistant aux chocs 50 A et aluminium. Il est également fourni avec des cordons secteur britanniques et européens et des connecteurs à pince crocodile.

### Caractéristiques

Type de batterie chargée	Acide de plomb
Nombre de piles chargées	1
Chémisseries chargées	Acide de plomb
Piles incluses	Non

### Spécifications

Tension d'entrée	115 / 230 V c.a.
Courant d'entrée	15 A à 115 V c.a., 7,5 A à 230 V c.a.
Type de prise	Euro ; Royaume-Uni
Nombre d'étapes de charge	3

<b>Données de sortie</b>	
Courant de charge	10A
Tension de sortie	24V
Connecteurs de sortie	Connecteurs à pince crocodile

### Spécifications mécaniques

Dimensions	210 mm x 186 mm x 76 mm
------------	-------------------------

<b>Poids</b>	2,4kg
--------------	-------

**Homologations**

<b>Conformité/certifications</b>	Certifié CE
<b>Norme de sécurité</b>	Conforme à la directive RoHS

