



silencieux AMTE-M-LH-G18

N° de pièce: 1205860

★ Programme standard

FESTO

convient pour la réduction du bruit sur les orifices de purge d'installations pneumatiques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	20
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit à l'atmosphère	1.735 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Niveau de pression sonore	76 dB(A)
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Poids du produit	7,5 g
Raccord pneumatique	G1/8
Matériau insert silencieux	Bronze
Matériau tourillon vissé	Laiton
Note sur la matière	Conforme RoHS