

Anciennement connu comme : Versatouch®78-103



Froid



Applications légères

## Gants d'isolation thermique offrant une protection dextre des mains, idéaux pour diverses applications

- Protection spécialisée** : Les gants de travail à isolation thermique ActivArmr® 78-103 sont dotés d'une doublure en acrylique et nylon non enduit et sans couture, alliant chaleur et confort pour les travaux réfrigérés ou les applications par temps froid.
- Une véritable praticité** : Disponibles en paires individuelles ou en vrac, ces gants de protection thermique peuvent être portés seuls ou comme sous-gants et conviennent à un large éventail d'applications.



### Secteurs industriels

- Transformation des aliments

### Applications

- Travaux hivernaux en extérieur
- Entreposage frigorifique
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Découpe de denrées alimentaires

Anciennement connu comme : Versatouch®78-103

### Principales propriétés

- Doublure en acrylique et nylon tricotée sans couture** : protège les mains du froid et de l'inconfort
- Pas de revêtement intérieur** : Pour des gants thermiques offrant à la fois chaleur et dextérité
- Emballage individuel ou en vrac** : des choix pratiques, pour répondre à vos besoins

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

### Conformité REACH



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 78-103	Matériaux du support: Acrylique, Nylon Modèle de manchette: Poignet tricoté	13	7, 9	215-250 mm	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

### Technologies



DMF free

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Qro, Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.