

单  
LED

10-  
4H21.1032P

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-4H21.1...>

您的产品:



## 10-4H21.1032P 单LED

### 操作

发光颜色: 红色

### 电气特性

工作电压: 72 V AC/DC  
工作电流: 2,2 mA -30%/+25%  
光亮度: 4 x 128 mcd

### 机械特性

重量: 0.002 kg

### 证书

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


### 其他

简述: 单LED, BA9s, 红色, 72 V AC/DC

照明种类: 多LED EN 50155

提示: 一个合适的L拆卸器, 零件号700.006.0  
规定的发光强度用于直流电  
电和光数据在25°C下测量  
规定的72和110 VAC/VDC版本采用桥式整流器建立  
规定的72和110 VAC/VDC版本采用保护二极管建立  
如果一个LED出现故障, 另一对仍在工作的LED将工作。然后, 灯光输出为一半, 以指示故障, 并以此方式显示需要更换  
发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照明度有关的细微差异。

接线图:



外形尺寸:

