

8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch

Product ID: SV831DVIU



De SV831DVIU 8-Port 1U rackmonteerbare DVI USB KVM schakelaar laat u tot 8 USB-aangesloten computers bedienen (elk met DVI of HDMI-schermoutput) vanaf één toetsenbord, muis en monitor.

De KVM-schakelaar biedt maximale controle; u kunt van computer wisselen met sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel. KVM ondersteunt digitale oplossingen tot 1920x1200 via DVI of HDMI-verbinding (met DVI naar HDMI-adapter - zie accessoires), en biedt de hoge resoluties aanbevolen voor nieuwere schermen, waardoor u optimaal profiteert van de capaciteiten van uw monitor/scherm.

Een perfecte aanvulling voor elke serverruimte of software-testlab: deze robuuste 8-poortsschakelaar is rackmonteerbaar in 1U kastruimte

Dit product is TAA-conform en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Deze KVM ondersteunt alleen digitale signalen en kan niet worden gebruikt met DVI-naar-VGA adapters.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor de ontwikkeling, het testen en de kwaliteitscontrole van software op meerdere pc's en besturingssystemen aangesloten op één console
- Voor het beheer van colocatiefaciliteiten (of bij internetproviders) vanaf een enkele console
- Een gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Ideaal voor de computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

Features

- Ondersteuning van DVI/HDMI-resoluties tot 1920x1200
- Kan worden gebruikt met DVI-naar-HDMI-adapters om op HDMI gebaseerde systemen aan te sluiten
- Ondersteunt de meeste draadloze en gecombineerde toetsenborden en muizen
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- Automatische scanfunctie van aangesloten computers
- Te gebruiken op computersystemen met USB-aansluiting
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteuning voor Mac® en Sun toetsenbordindeling - toetsenbordstatus wordt automatisch opgeslagen en geladen bij het omschakelen tussen computers
- Robuuste, metalen 1U-behuizing voor montage in een rack
- Ondersteunt Microsoft IntelliMouse (Pro)

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	8
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DVI
	Rack-monteerbaar	Ja
	U-hoogte	1U
Prestaties	DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
	Maximale kabellengte	15 ft [4.6 m]
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	45 254 uur
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 8 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Ondersteunt SUN-toetsenbordemulatie
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M

	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	4A
	Vermogensopname	48
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	17.2 in [438 mm]
	Gewicht product	5.5 lb [2.5 kg]
	Hoogte product	1.7 in [44 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	7.1 in [180 mm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	8.3 lb [3.8 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 8 poort DVI USB KVM Switch
		1 - Beugels voor rackmontage
		3 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.