

PTFIX-NS35 - DIN导轨适配器

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3274054>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨适配器，适用于NS 35和NS 15，在垂直方向上可容纳2.5 mm²、4 mm²和10 mm² FIX模块，颜色：灰色



商业数据

订货号	3274054
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	BEAZ11
产品关键代码	BEAZ11
目录页面	页码438 (C-1-2019)
GTIN	4055626377162
单件重量 (含包装)	4.595 g
单件重量 (不含包装)	4.595 g
原产地	PL

PTFIX-NS35 - DIN导轨适配器

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3274054>



技术数据

说明

组装说明	适用于NS 35和NS 15，在垂直方向上可容纳2.5 mm ² 、4 mm ² 和10 mm ² FIX模块
------	--

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

尺寸

宽度	28.6 mm
高度	58.1 mm
深度	11 mm
NS 35/7,5深度	15 mm
NS 35/15深度	22.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 15

PTFIX-NS35 - DIN导轨适配器

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3274054>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3274054>



LR

认证ID: LR2002627TA

PTFIX-NS35 - DIN导轨适配器

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3274054>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX-NS35 - DIN导轨适配器

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3274054>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn