



### Gaine thermorétractable 3:1 - Sur rouleau

- HIS-A avec paroi adhésive

L'HIS-A forme une barrière contre l'humidité, la corrosion et l'abrasion mécanique.

#### Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable avec film adhésif
- La paroi adhésivée intérieure fond quand elle est chauffée et glisse dans les interstices
- L'adhésif permet d'étanchéifier contre l'humidité dès que le tube refroidit
- Protège les composants
- Disponible en noir et transparent
- 6 tailles pour un large panel d'applications



HIS-A avec paroi adhésive

<b>MATIÈRE</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Rétreint</b>	3:1
<b>Températures d'utilisation</b>	-55 °C à +125 °C
<b>Temp. min. de rétreint</b>	+100 °C
<b>Point de fusion de l'adhésif</b>	+85 °C
<b>Rigidité diélectrique</b>	15 kV/mm selon IEC 684 P2
<b>Tenue au feu</b>	Auto-extinguible UL 224 VW-1 (sauf pour le transparent)
<b>Classe d'isolement</b>	A (VDE 0530)
<b>Homologations</b>	CSA, SAE - AMS - DTL-23053/4



Gaine thermorétractable 3:1 avec adhésif

RoHS

RÉFÉRENCE	Ø expansé D min.	Ø max. après rétreint d	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau (m)	Couleur	Article
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Noir (BK)	308-10300
	3,0	1,0	1,00	10 m	Transparent (CL)	308-10303
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Noir (BK)	308-10600
	6,0	2,0	1,00	5 m	Transparent (CL)	308-10603
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,40	5 m	Noir (BK)	308-10900
	9,0	3,0	1,40	5 m	Transparent (CL)	308-10903
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,80	5 m	Noir (BK)	308-11200
	12,0	4,0	1,80	5 m	Transparent (CL)	308-11203
HIS-A-18/6	18,0	6,0	2,25	4 m	Noir (BK)	308-11800
	18,0	6,0	2,25	4 m	Transparent (CL)	308-11803
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,50	3 m	Noir (BK)	308-12400
	24,0	8,0	2,50	3 m	Transparent (CL)	308-12403

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.