

PSB 3,5/8,5/6 - 测试插头插片

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0305297>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头插片，颜色: 银色



优势

- 测试插座PSB ...用于建立可靠的连接
- 所有的测试插座都用螺钉拧接至桥接井
- 所有的测试插座都用螺钉拧接至桥接井

商业数据

订货号	0305297
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码390 (CL-2005)
GTIN	4017918000806
单件重量 (含包装)	2.38 g
单件重量 (不含包装)	2.32 g
原产地	PL

PSB 3,5/8,5/6 - 测试插头插片

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0305297>



技术数据

产品属性

产品类型	测试插座
------	------

连接数据

测试插座扭矩	M3
连接方式	直插式连接

尺寸

尺寸图	
宽度	6 mm
高度	8.5 mm
螺纹	M3

材料规格

颜色	银色
接触件材料	镀银黄铜

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C

安装

螺纹	M3
----	----

PSB 3,5/8,5/6 - 测试插头插片


0305297

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0305297>



图纸

尺寸图



PSB 3,5/8,5/6 - 测试插头插片

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0305297>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSB 3,5/8,5/6 - 测试插头插片

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0305297>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn