



### Etichette antimanomissione, trasferimento termico

#### • Helatag 1203 (Argento)

Etichette antimanomissione per l'identificazione di sicurezza di componenti.


#### Caratteristiche del prodotto

- Etichetta antimanomissione che lascia un segno evidente del tentativo di rimozione
- Identifica i componenti in modo sicuro e indubbio
- Stampa di testi, immagini e codici a barre ad elevato contrasto
- Eccellente qualità di stampa utilizzando il ribbon TT822OUT
- Risultati di stampa ottimali con le stampanti TT4000+ e TT430
- Progettazione delle etichette facilitata con TagPrint Pro



Un'identificazione sicura e antimanomissione dei cespiti.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>MATERIALE</b>                    | Materiale 1203, Poliestere (PET), argento opaco (SR), antimanomissione   |
| <b>Temp. di esercizio</b>           | da -40°C a +120°C  |
| <b>Temp. di applicazione</b>        | da +7°C  |
| <b>Adesivo</b>                      | Acrilico   |
| <b>Spessore foglio (µm)</b>         | 53 µm  |
| <b>Proprietà chimiche materiale</b> | Eccellente resistenza ad acqua, alcol, olii, grassi, benzine, fluido refrigerante, fluido dei freni, solventi alifatici, acidi deboli, sali ed alcali. |
| <b>Ribbon consigliato</b>           | TT822OUT   |
| <b>Certificazioni</b>               | CSA, UL-Recognized   |



HF ✓

RoHS ✓

| ARTICOLO         | Largh. (W) | Altezza (H) | Largh. (W2) | Etichette per riga | Cont. conf. | Colore       | UNS       |
|------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|
| TAG71TD6-1203-SR | 12,7       | 11,1        | 101,6       | 6                  | 15.000      | Argento (SR) | 596-71120 |
| TAG13TD4-1203-SR | 19,1       | 6,4         | 101,6       | 4                  | 10.000      | Argento (SR) | 596-31203 |
| TAG16TD3-1203-SR | 22,9       | 6,4         | 80,0        | 3                  | 10.000      | Argento (SR) | 596-61203 |
| TAG34TD3-1203-SR | 25,4       | 9,5         | 85,1        | 3                  | 7.500       | Argento (SR) | 596-41203 |
| TAG15TD3-1203-SR | 25,4       | 12,7        | 85,1        | 3                  | 7.500       | Argento (SR) | 596-51203 |
| TAG31TD3-1203-SR | 25,4       | 19,1        | 85,1        | 3                  | 5.000       | Argento (SR) | 596-11203 |
| TAG35TD3-1203-SR | 31,8       | 9,5         | 101,6       | 3                  | 7.500       | Argento (SR) | 596-35120 |
| TAG27TD2-1203-SR | 38,1       | 19,1        | 85,1        | 2                  | 2.500       | Argento (SR) | 596-71203 |
| TAG67TD2-1203-SR | 38,1       | 31,8        | 85,1        | 2                  | 1.000       | Argento (SR) | 596-67120 |
| TAG69TD2-1203-SR | 40,6       | 22,9        | 89,0        | 2                  | 2.500       | Argento (SR) | 596-69120 |
| TAG77TD1-1203-SR | 50,8       | 22,9        | 55,0        | 1                  | 2.000       | Argento (SR) | 596-77120 |
| TAG73TD1-1203-SR | 50,8       | 25,4        | 55,0        | 1                  | 2.000       | Argento (SR) | 596-73120 |
| TAG66TD1-1203-SR | 50,8       | 36,5        | 56,8        | 1                  | 1.000       | Argento (SR) | 596-66120 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.




Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



## Etichette antimanomissione, trasferimento termico

- Helatag 1203 (Argento)



| ARTICOLO         | Largh. (W) | Altezza (H) | Largh. (W2) | Etichette per riga | Cont. conf. | Colore       | UNS       |
|------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|
| TAG68TD1-1203-SR | 63,5       | 25,4        | 69,0        | 1                  | 2.000       | Argento (SR) | 596-68120 |
| TAG63TD1-1203-SR | 63,5       | 38,1        | 70,0        | 1                  | 1.000       | Argento (SR) | 596-63120 |
| TAG76TD1-1203-SR | 63,5       | 50,8        | 70,0        | 1                  | 500         | Argento (SR) | 596-76120 |
| TAG72TD1-1203-SR | 69,9       | 31,8        | 76,0        | 1                  | 1.000       | Argento (SR) | 596-72120 |
| TAG65TD1-1203-SR | 76,2       | 36,5        | 82,0        | 1                  | 1.000       | Argento (SR) | 596-65120 |
| TAG62TD1-1203-SR | 76,2       | 50,8        | 82,0        | 1                  | 500         | Argento (SR) | 596-21203 |
| TAG64TD1-1203-SR | 88,9       | 36,5        | 95,0        | 1                  | 1.000       | Argento (SR) | 596-64120 |
| TAG98TD1-1203-SR | 101,0      | 160,0       | 105,0       | 1                  | 250         | Argento (SR) | 596-98120 |
| TAG97TD1-1203-SR | 101,6      | 74,0        | 106,0       | 1                  | 500         | Argento (SR) | 596-97120 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.