


E10109



Prise à câbler

SDOGH040PLSFKPG



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	14,9
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 46
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		PA

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E10109



Prise à câbler

SDOGH040PLSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm; AWG 18

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PA; Verrouillage: PA; Contacts: recouvert de bronze blanc



Raccordement

