



Goulotte U 40x40 SE, naturel

item



Les goulottes de la version SE possèdent un canal de vissage pour la fixation des embouts.



Étendue de la livraison

Note technique

[0.0.487.27](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.487.27
Couleur	naturel
Unité de livraison	coupe max. 3000 mm
Poids	0,61 kg/m
Matériaux	Al, anodisé
Superficie	2,23 cm ²

Accessoires	
0.0.196.88	Embout goulotte 40x40, noir
0.0.638.31	Embout goulotte 40x40 avec entrée, noir
7.0.001.46	Couvercle D40 E, naturel
0.0.479.76	Protection entrée câble, couvercle 40, noir