

操作  
器

61-  
1310.0

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-1310.0...>

您的产品:

---



## 61-1310.0 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 18 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

安装开孔:	Ø 16 mm
安装类型:	面板安装

### 操作

灯罩发光:	发光
-------	----

### 机械特性

开关动作:	自锁或自复位
机械寿命:	>15 000次交配周期, 1 百万次自锁, 2 百万次自复位
操作力:	3 ... 5 N 速动开关元件, 3.5 ... 11 N 慢动开关元件
操作行程:	3 mm
拧紧力矩:	最大 0.5 Nm
重量:	0.004 kg

### 环境条件

IP保护:	IP40后部, 符合EN IEC 60529, 正面为IP67, 符合EN IEC 60529
-------	---

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

### 证书

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

### 其他

简述: 操作器, Ø 16 mm, Ø 18 mm, 发光, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁或自复位

内部尺寸: Ø 15,8 mm


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料,符合 UL 94 V0, 阻燃


产品属性: 可从自复位动作转换为自锁动作

提示: 可从自复位动作转换为自锁动作

接线图:



安装开孔:



A = 焊接/插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm

C = 螺钉端子

外形尺寸:



A = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm

C = 螺钉端子

E = 慢速开关元件

F = 快动开关元件