

特点

- 更坚固、更精确
- 空心铝型材
- 标准 3/4 eurocard 印刷电路板
- 灵活的板设计
- 易于安装的材料

RS Pro 氧化铝项目盒、100 x 81.4 x 40mm

RS 号: 468-6737



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

我们的信赖和可靠自有 RS Pro 推出阳极化铝项目盒、该系列外壳特别适用于精密安装电路。这些高标准项目盒由空心铝制挤压材料制成、内部具有一系列印刷电路板安装插槽、专门设计用于接受标准 3/4 eurocard 印刷电路板（印刷电路板）、在板设计中提供灵活性和可靠性。这些项目盒还具有黑色阳极化表面、可进一步保护铝结构

一般规格

主体材料	阳极氧化铝
颜色	黑色
使用	交通；货运
通风	是的
提携手柄	否
表面	硬黑色阳极化
螺钉类型	自攻螺钉 - 盘头 n o 6 x 3.8


机械规格

外部长度	100mm
外部宽度	81.4mm
外部高度	40mm
外部尺寸	100mm x 81.4mm x 40mm

认证

符合标准	rohs
------	------





Dimensions:

RS Part No	Nu-Tech Part No	Length
4686737	A005/101	100
4686743	A005/102	125
4686759	A005/103	165
4687140	A005/104	200
4687162	A005/105	225
4687471	A005/106	285