

Pneumatic contact male 1,6 mm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 000 6151
规格	Pneumatic contact male 1,6 mm
浩亭电子目录	https://harting.com/09140006151

标识

类别	插针
插针类型	气动针
插针端子介绍	不带止阀 直式

版本

公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

极限温度	-40 ... +80 °C
工作压力	≤8 bar
管内径	1.6 mm

材料特性

材料 (插针)	聚甲醛
材料(密封件)	Buna-N
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	不包含
---------------	-----

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	10
净重	0.5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	39269097
GTIN	5713140018266
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522