

STAF 14 STI-S



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 70 014 2614
规格	STAF 14 STI-S
浩亭电子目录	https://harting.com/09700142614

标识

类别	插芯
系列	Staf®

版本

接线方式	螺栓接线
公母类型	公头
尺寸	10 A
针数	14

技术参数

导体截面积	1.5 mm²
额定电流	10 A
额定电压	25 V
额定电压	25 V AC 60 V DC
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	50 V
额定电压符合CSA	50 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤2 mΩ
拧紧力矩	0.25 Nm 插针螺钉M3
极限温度	-40 ... +100 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

插拔次数	≥500
------	------

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	黑色
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94	HB
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

商业数据

包装尺寸	1
净重	40 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140102927
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

UNSPSC 24.0 39121522
