


请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装，节省时间
- 标准产品：坚固的无卤素PUR电缆
- 节省空间 - 采用高位插拔式连接器

商业数据

订货号	1430653
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CGA
产品关键代码	AF1CGA
目录页面	页码212 (C-2-2019)
GTIN	4046356456463
单件重量（含包装）	112 g
单件重量（不含包装）	110 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	12
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR
夹具本体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	30 V AC
	30 V DC
额定电流 I _N	1.5 A

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)
------	--------------------

连接器

连接1

类型	自由出线
----	------

连接2

类型	孔式 弯头 M12 SPEEDCON
位数	12

SAC-12P- 1,5-PUR/FR SCO - 传感器/执行器电缆



1430653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430653>

锁定类型	SPEEDCON
防插错编码类型	A

电缆/电线

电缆长度	1.5 m
------	-------

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图	
电缆重量	17 kg/km
位数	12
屏蔽	无
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	18x 0.10 mm
AWG, 信号线	26
导线横截面	12x 0.14 mm ² (信号线路)
线径, 包括绝缘层	1 mm ±0.05 mm (信号线路)
电缆外径	7.20 mm
外护套, 材料	PUR
外护套, 颜色	黑色 RAL 9005
导线材料	镀锡铜绞线
导线绝缘材料	PP
单线, 颜色	白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉红色、蓝色、红色、黑色、紫色、灰色/粉红色、红色/蓝色
总绞线	多层12股绞线
最大导线电阻	142 Ω/km
额定电压, 电缆	≤ 300 V
测试电压	≥ 1500 V
最小弯曲半径, 固定安装	5 x D
最小弯曲半径, 活动安装	10 x D
最小弯曲半径, 固定式安装	36 mm
最小弯曲半径, 移动式安装	72 mm
动态负载能力 (弯曲)	最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 54 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s ²
无卤素	符合DIN EN 50267-2-1标准
阻燃	符合UL VW1 DIN EN 60332-1-2
阻油性	EN 60811-2-1
其它防护功能	EN 50525-2-21:2012-01

SAC-12P- 1,5-PUR/FR SCO - 传感器/执行器电缆



1430653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430653>

	部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
特殊性质	低附着力表面
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装)

环境和真实条件

环境条件


保护等级	IP65
	IP67
	IP68
环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)
	-20 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101


图纸

尺寸图



M12-SPEEDCON孔式，弯头，屏蔽

示意图




M12孔式接头的引脚分配，12芯，插座侧视图

1430653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430653>

电路图



M12孔式触点分配

SAC-12P- 1,5-PUR/FR SCO - 传感器/执行器电缆



1430653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430653>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430653>

	UL认证			
	认证ID: E221474			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	1 A	-	-

	EAC-RoHS			
	认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387			

SAC-12P- 1,5-PUR/FR SCO - 传感器/执行器电缆



1430653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430653>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-12P- 1,5-PUR/FR SCO - 传感器/执行器电缆



1430653
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430653>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	10.073千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn