


Hoja de características del producto TSXCTZ1A

CONTADOR MULTIFUNCION 1 VIA DE 40 KHZ

Características



Principal

Gama de producto	Plataforma automática Modicon TSX Micro
Tipo de producto o componente	Módulos de contaje
Número de entrada de contaje	1
Frecuencia de contaje	40 Hz
Frecuencia de red	100 Hz
Tensión de entrada	24 V DC 5 V CC
Corriente de entrada	18 mA
Barras de separación	5.5 V 5 V CC 19...30 V 24 V CC >= 2.4 V en estado 1 5 V CC <= 1.2 V en estado 0 5 V CC >= 11 V en estado 1 24 V CC <= 5 V en estado 0 24 V CC
Estado actual 0 garantizado	<= 1 mA 5 V DC <= 2 mA 24 V DC
Estado actual 1 garantizado	>= 6 mA 24 V DC >= 3.7 mA 5 V DC

Complementario

Tiempo respuesta	1.5 ms procesamiento de evento 8 ms master task
Fuente de alimentación del detector	< 2.5 V
Consumo de corriente	15 mA
Entrada lógica	Positivo
Tapa de conexiones trasero	0.27 Ohm 5 V CC a Un >= 0.44 Ohm 5 V CC at U = 2.4 V 1.4 Ohm 24 V CC a Un
Tiempo de respuesta	3 ms
Tipo de entrada	Resistivo 24 V CC
Fase marcador	Sensores proxim 2/3 cables 24 V CC
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Normas	IEC 1131 tipo 2 24 V CC
--------	-------------------------

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	No será conforme
	No será conforme

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------