

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa - boîte industrielle - 341x291x128mm - ABS

NSYTBS342912

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBS
Application	Polyvalent
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	341 mm
Largeur	291 mm
Profondeur	128 mm
Hauteur intérieure	325 mm
Largeur intérieure	275 mm
Profondeur interne	120 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Fixation du couvercle	Vis en plastique
Type de verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces amovibles	Cache par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	TÜV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Résistance au fil incandescent	650 °C se conformer à CEI 60695-2-11

Température ambiante de stockage -15...40 °C

Température de fonctionnement -25...60 °C

Poids 1,16 kg

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 14 cm

Largeur de l'emballage 1 30 cm

Longueur de l'emballage 1 35,5 cm

Poids de l'emballage 1 1,365 kg

Type d'emballage 2 CAR

Nb produits dans l'emballage 2 4

Hauteur de l'emballage 2 40 cm

Largeur de l'emballage 2 40,5 cm

Longueur de l'emballage 2 60 cm

Poids de l'emballage 2 6,37 kg

Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans l'emballage 3 48

Hauteur de l'emballage 3 135 cm

Largeur de l'emballage 3 80 cm

Longueur de l'emballage 3 120 cm

Poids de l'emballage 3 87 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH Déclaration REACH

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS Oui

Profil environnemental Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)