



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe MasterPacT MasterPacT NW
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Montage de transfert de connexion
Description des pôles	3P
Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	600 mm: à l'intérieur 600 + 400 mm: arrière
Appareil installé	MasterPacT: débrochable NW32 - contrôle : par maneton vertical installation - bas- connexion MasterPacT: fixe NW32 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion
[Ie] courant assigné d'emploi	3200 A
Longueur	580 Mm

Quantité par lot	Lot de 1
Largeur du coffret/armoire en mm	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton-vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton-vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton-vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton-vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton-vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton-vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	17,0 Cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 Cm
Longueur de l'emballage 1	61,0 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	19,082 Kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 Cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 Cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 Cm
Poids de l'emballage 2	164,0 Kg

Durabilité de l'offre

Empreinte carbone du cycle de vie total	494 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	258.9790784
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	259 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	2.495276246
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	1.830092631
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	222.0409405
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	222 kg CO2 eq.
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	8.697417305
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	9 kg CO2 eq.
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	494
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations  Déclaration RoHS UE
Régulation REACH	 Déclaration REACH

Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
Sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises